

- Η συσκευή 0803845 νεφελοποιεί με την τεχνολογία της δόνησης υψηλής συχνότητας. Τροφοδοτείται από τροφοδοτικό 5 V ή μπαταρία λιθίου 3.7 V, με τα πλεονεκτήματα του συμπαγούς και φορητού σχεδιασμού, της εύκολης χρήσης, της ρυθμιζόμενης (δύο βαθμίδες) και της υψηλής ταχύτητας νεφελοποίησης. Η συσκευή προτείνεται για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές και προσωπική χρήση από τον ασθενή.

Φορητός Νεφελοποιητής

Κωδ. 0803845



Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία με το πατημα ενός κουμπιού
- Λειτουργία ένδειξης ισχύος
- Λειτουργία ένδειξης χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας χωρίς υγρό
- Ρυθμιζόμενος ρυθμός νεφελοποίησης
- Λειτουργία φόρτισης

Συνθήκες λειτουργίας:

- Θερμοκρασία: 5 °C ~ 40 -c
- Σχετική υγρασία: 15 % ~ 90%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 700 hPa ~ 1060hPa

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Καλώδιο USB
- Μάσκα ενηλίκων
- Μάσκα παιδική
- Εγχειρίδιο χρήσης



Μικρά σε μέγεθος σωματιδίων



Συμπαγές και βολικό στη μεταφορά



Λειτουργία με ένα πάτημα



Αθόρυβο



Υψηλός ρυθμός νεφελοποίησης



Αυτόματη απενεργοποίηση

Απόδοση:

- Ενδιάμεση διάμετρος σωματιδίων (D 0,50): 1-4μm (±25%)
Κατανομή διαμέτρου σωματιδίων ισοδύναμου όγκου: η αναλογία διαμέτρου σωματιδίων κάτω των 5μm είναι τουλάχιστον 60 %
- Ισχύς εισόδου: <5 VA
- Ρυθμός Νεφελοποίησης:
Βαθμός I: ≥ 0,25 ml/min
Βαθμός II: ≥ 0,15 ml/min
- Χωρητικότητα κυπέλλου: 10ml
- Όγκος υγρού: 2 - 10ml
- Υπολειπόμενος όγκος: ≤0,3ml
- Θόρυβος: ≤50dB(A)
- Συχνότητα λειτουργίας: 110 KHz ± 10%
- Τροφοδοσία ρεύματος: DC 5 V ή 3. 7V επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Κατηγορία ασφαλείας:
εξοπλισμός κατηγορίας II, εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης και προστασίας από τη σκόνη: IP22
- Τρόπος λειτουργίας: συνεχής λειτουργία
- Διαστάσεις: 67,42 mm(M) X 48,53 mm(Π) X 116,92 mm (Υ)
- Βάρος: περίπου 100gr

Εγγύηση:

- 2 χρόνια στην συσκευή
- 6 μήνες στον θάλαμο φαρμάκου



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com